



Elektriciensschaar met tweecomponenten-greep en draadsnijder, Totale lengte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	768870 160
GTIN	4003773082699
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.

Haakse, sterke vorm.

Schaarkop van roestvrij staal. Robuuste, glasvezelversterkte 2-componentengreep met gebogen snijkant en geoptimaliseerde uitvoering voor verbeterde ergonomie. Met bevestigingssoog voor het aanbrengen van valbeveiliging. Twee krimppunten voor adereindhulzen (0,5 – 6 mm² en 10 – 25 mm²). Met openingsveer, voor transport vergrendelbaar.

Onderblad **met draadsnijder**.

Toepassing:

Knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Producttype	Schaar