

**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1157CHM-E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor metaal. HM-uitgeruste tanden**, voor zeer hoge belastbaarheid en een flexibele drager.

Krachtige, grove snede. Ideaal voor reddings- en afbreekwerkzaamheden.

Opmerking:

HM-zaagbladen: Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.

Technische beschrijving

geoptimaliseerd voor materiaal	INOX
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Zaagbladmateriaal	HM
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Omschrijving	1157CHM
Bladlengte	225 mm
Tandsteek	3 mm
Metalen profiel (open)	< 175 mm
Aantal bladen	1
Producttype	Reciprozaagblad

