



Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 555CHC-E



Bestelgegevens

Bestelnummer	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Artikelklasse	54B

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen **voor metaal. Hoog zaagblad** maakt haakse snede mogelijk. Nauwkeurige, rechte sneden met de langste standtijd in dikke staalprofielen of gietijzeren pijpen. Ideaal voor sloopwerkzaamheden.

Opmerking:

HM-zaagbladen: Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.

Technische beschrijving

Snedetype	haakse snede
Snedetype	haakse snede
Metalen profiel (open)	< 50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Beton
Zaagbladmateriaal	HM
Tandsteek	3 mm
Aantal bladen	1
Plaatdikte (geperforeerde plaat)	4-12 mm
Bladlengte	100 mm
Producttype	Reciprozaagblad

