

**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1022EHM-E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor metaal. HM-tandlijst** voor zeer lange standtijd op RVS.

Levering:

1-delig

Opmerking:

HM-zaagbladen: Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.

Technische beschrijving

Snedetype	rechte snede fijn
Zaagbladmateriaal	HM
Aantal bladen	1
Bladlengte	200 mm
Tandsteek	1,4 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Omschrijving	1022EHM
Geschiktheid	_1022EHM
Plaatdikte (volledig plaatstaal)	2-4 mm
Metalen profiel (gesloten)	< 150 mm
Metalen profiel (open)	< 150 mm
Producttype	Reciprozaagblad

