

**Diamant-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 76mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563422 76
GTIN	4059952539874
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Dunne doorslijpschijven speciaal voor kleine ruimtes.
Gesinterde gesloten diamant-snijrand. Zuivere snede.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van gres, tegels en marmer.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: gres, marmer, tegels.

T.b.v.:

Kleine haakse slijper met accu nr. 077100.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20150 min ⁻¹
Voor materiaaldiktes	5,7 - 9,5 mm
Boring-Ø	10 mm
Schijfbreedte	1,4 mm
Schijf-Ø	76 mm

Stambladbreedte	1,1 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vormbeschrijving	recht
aanbevolen aanzethoek	90 graden
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Steen	beperkt geschikt		