



## HM-doorslijpschijf, Schijf-Ø: 76mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563423 76
GTIN	4059952567549
Artikelklasse	54B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Dunne doorslijpschijven speciaal voor kleine ruimtes.  
Stalen schotel met opgesoldeerd HM-granulaat aan de snijkant.

#### Toepassing:

Voor het doorslijpen van hout, kunststof, gipskartonplaten.

#### T.b.v.:

**Kleine haakse slijper met accu nr. 077100.**

### Technische beschrijving

Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Schijfbreedte	1,8 mm
Maximaal toerental	20100 min <sup>-1</sup>
Schijf-Ø	76 mm
Boring-Ø	10 mm
Stambladbreedte	0,9 mm

Vormbeschrijving	recht
aanbevolen aanzethoek	Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Hout
geoptimaliseerd voor materiaal	kunststof
geoptimaliseerd voor materiaal	Gipsplaten
Aandrijfmachine	Rechte slijper
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		