

**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 956DHM-E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	588710 956DHM-E
GTIN	4059952534756
Artikelklasse	54B

Omschrijving**Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor hout. HM-uitgeruste tanden**, langste standtijd in hout met metalen insluitingen (geharde nagels). Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken.

Levering:

1-delig

Technische beschrijving

Zaagbladmateriaal	HM
geoptimaliseerd voor materiaal	Hout met metaal
Aantal bladen	1
Tandsteek	4,3 mm
Plaatdikte (hout met metalen insluitingen)	< 100 mm
Bladlengte	150 mm
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Snedetype	rechte snede snel (grof)
Producttype	Reciprozaagblad