

**Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 1156XHM-E****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 588710 1156XHM-E |
| GTIN | 4059952534817 |
| Artikelklasse | 54B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Reciprozaagbladen **voor hout. HM-uitgeruste tanden**, langste standtijd in hout met metalen insluitingen (geharde nagels). Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken.

Levering:

1-delig

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------------------|
| Aantal bladen | 1 |
| Zaagbladmateriaal | HM |
| Geschiktheid | _1156XHM |
| Tandsteek | 3,2 – 4,3 mm |
| Bladlengte | 225 mm |
| Snedetype | rechte snede snel (grof) |
| Omschrijving | 1156XHM |
| Plaatdikte (hout met metalen insluitingen) | < 175 mm |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Hout met metaal |
| Producttype | Reciprozaagblad |