

**Diamant-doorslijpschijf STANDARD** Universeel, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569721 230
GTIN	9003173101100
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Voor dagelijks gebruik op alle bouwmaterialen, zoals beton, baksteen, natuursteen etc. Direct gesinterde diamantlaag, veredeld stamblad (geen tuimelen).

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
--------------------	------------------------

Boring-Ø	22,23 mm
Slijplaag hoogte	9 mm
Schijf-Ø	230 mm
Slijplaag breedte	2,6 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf