


**Garant****Insteekplaat neutraal, HB9035, Steekbreedte w: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

**Toepassing:**

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026. Boorstangen nr. 274170 – 274171.

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw,
Steekbreedte w	2,2 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HB9035

Aantal wisselingen/snijkant	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		