


Garant**Insteekplaat neutraal, HB9035, Steekbreedte w: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275000 1,5
GTIN	4062406798994
Artikelklasse	21H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

Toepassing:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026. Boorstangen nr. 274170 – 274171.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,15 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Steekbreedte w	1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	TiCN
Snedecondities	continu
Soort	HB9035

Aantal wisselingen/snijkant	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		