


**Garant****Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 2,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Artikelklasse	21H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

**Toepassing:**

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026. Boorstangen nr. 274170 – 274171.

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	TiAlN <sup>2</sup>
Hoekradius	0,2 mm
Steekbreedte w	2,2 mm
Snedecondities	continu
Soort	HB9140

Aantal wisselingen/snijkant	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		