


Garant**Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 1,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	275003 1,5
GTIN	4062406805913
Artikelklasse	21H

Omschrijving

Uitvoering:

Met geslepen flanken.

Toepassing:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026. Boorstangen nr. 274170 – 274171.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Coating	TiAlSiN ²
Steekbreedte w	1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,03 mm/omw,
Hoekradius	0,15 mm
Snedecondities	continu
Soort	HB9140

Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	110 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		