

**Transport- en stapelbak met vaste wanden, Nuttige diepte × nuttige breedte: 800X500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Artikelklasse	96l

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Vaste wanden.

**Kleur:**

Muisgrijs RAL 7005.

**Opmerking:**

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

**Technische beschrijving**

Stapelhoogte maximaal	500 mm
Vanghoeken met kraanogen	ja
Vulhoogte	400 mm
Breedte	560 mm

Inschuifbreedte	360 mm
Stapelbelastbaarheid	5000 kg
Hoogte	570 mm
Gewicht	27 kg
Kleur	muisgrijs RAL 7005
Onderschuifhoogte	100 mm
met vorkkokers	nee
Inschuifdiepte	660 mm
gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk	nee
Wand uitvoering	vaste wand
Stapelrand aan 3 zijden	nee
Diepte	860 mm
geschikt voor kraan	ja
Materiaal	Plaatstaal
stapelbaar	ja
Belastbaarheid	1000 kg
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	800 mm
Producttype	Grote transport- en stapelbak