

**Transport- en stapelbak met klep, Nuttige diepte × nuttige breedte:
800X500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Artikelklasse	96l

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste transport- en stapelbakken van plaatstaal met W-staanderconstructie en randondersteuning. Met stevige, buisvormige wandbekleding aan de bovenkant, stevige ronde ribbels in de wand en de bodem, en een labelveld met noppen voor vrachtstickers (vrachtstickers laten zich gemakkelijker van de noppen verwijderen). Robuust stapel- en vanghoeken met hijsogen. De grote bakken zijn takelbaar dankzij een gecertificeerde kraantraverse in verticale trekkettingen met haak. Onderdoorrijhoogte 100 mm.

Met klep.

Kleur:

Muisgrijs RAL 7005.

Opmerking:

Ook verkrijgbaar in de kleuren vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011 en gentiaanblauw RAL 5010. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.

Technische beschrijving

gecombineerd stapelen van verschillende maten mogelijk	nee
Gewicht	27 kg
Belastbaarheid	1000 kg
Materiaal	Plaatstaal

Kleur	muisgrijs RAL 7005
Inschuifdiepte	660 mm
Hoogte	570 mm
geschikt voor kraan	ja
Vanghoeken met kraanogen	ja
Vulhoogte	400 mm
Stapelhoogte maximaal	500 mm
met vorkkokers	nee
Diepte	860 mm
Inschuifbreedte	360 mm
Breedte	560 mm
Stapelbelastbaarheid	5000 kg
stapelbaar	ja
Stapelrand aan 3 zijden	nee
Onderschuifhoogte	100 mm
Wand uitvoering	met klep
Nuttige breedte	500 mm
Nuttige diepte	800 mm
Producttype	Grote transport- en stapelbak