

duMONT

Vierkantbroots HSS Passing H8, Type: 10



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------|
| Bestelnummer | 290426 10 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 29J |

Omschrijving

Toepassing:
In een doorgang wordt een binnenvierkant gebrootst.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------------|
| Brootslengte | 257 mm |
| Uitgangsboring H8 | 10,4 mm |
| Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 2000 kg |
| Uitdiepslag in staal | 10 - 32 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Producttype | Brootsgereedschap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--|--------------|----------------|----------|
|--|--------------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt |
| Alum. | beperkt geschikt |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt |
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt |
| Staal < 750 N/mm ² | beperkt geschikt |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt |
| GG(G) | beperkt geschikt |
| CuZn | beperkt geschikt |
| Grafiet, GFK, CFK | beperkt geschikt |
| Olie | beperkt geschikt |