

## duMONT

### Vierkantbroots HSS Passing H8, Type: 4



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	290426 4
GTIN	
Artikelklasse	29J

#### Omschrijving

**Toepassing:**  
In een doorgang wordt een binnenvierkant gebrootst.

#### Technische beschrijving

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	340 kg
Uitgangsboring H8	4,1 mm
Brootslengte	130 mm
Uitdiepslag in staal	5 - 12 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

#### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	beperkt geschikt
Alum.	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	beperkt geschikt
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt