

## duMONT

### Zeskantbroots HSS Passing H8, Type: 10



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	290431 10
GTIN	
Artikelklasse	29J

#### Omschrijving

**Toepassing:**  
In een doorgang wordt een binnenzeskant gebrootst.

#### Technische beschrijving

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	1260 kg
Uitgangsboring H8	10 mm
Brootslengte	244 mm
Uitdiepslag in staal	13 - 35 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

#### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Alum.	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		

RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	beperkt geschikt
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt