

duMONT

Vierkantbroots HSS Passing H8, Type: 14



Bestelgegevens

Bestelnummer	290426 14
GTIN	662600666378
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:
In een doorgang wordt een binnenvierkant gebrootst.

Technische beschrijving

Uitgangsboring H8	14,8 mm
Brootslengte	377 mm
Uitdiepslag in staal	13 - 35 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	2400 kg
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	beperkt geschikt
Alum.	beperkt geschikt
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	beperkt geschikt
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt