



## Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 50/75mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	278051 50/75
GTIN	4062406840150
Artikelklasse	22B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).  
Voor steekplaten nr. 278029 – 278036

#### Opmerking:

$D_1$  = minimale  $\varnothing$  voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale  $\varnothing$  voor de eerste insteek.  
 $D_2 = 999$  in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

### Technische beschrijving

maximale snijdiepte $t_{\max}$	14 mm
Schachtbreedte b	16×16 mm
Bout	279816 3
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Steekbreedte w	3; 4 mm
Producttype	Snijplaathouder

