



## Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 35/50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	278054 35/50
GTIN	4062406840280
Artikelklasse	22B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).  
Voor steekplaten nr. 278029 – 278036

#### Opmerking:

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.  
 $D_2 = 999$  in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

### Technische beschrijving

Schachtbreedte b	20×20 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	14 mm
Bout	279816 4
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Steekbreedte w	3; 4 mm
Producttype	Snijplaatouder

