

**Persluchtexcenterschuurmachine CP7220CVE, Type: 7220CVE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

De excentrische slijper op perslucht 079654 7220 CVE is speciaal ontwikkeld voor industriële slijp-, oppervlaktebewerkings- en voorpolijst toepassingen en biedt met zachte handgevormde greep een uitstekend bedieningscomfort.

Onbelast toerental: 12000 min⁻¹

Maximale luchtbehoefte: 486 l/min

Schuurzool-Ø: 150 mm

Slag: 2,5 mm

Gewicht: 1,6 kg

Geluidsproductie: 76 dB(A)

Technische beschrijving

Geluidsproductie	76 dB(A)
Slag	2,5 mm
Fabrikantnummer	CP7220 CVE
Maximale luchtbehoefte	486 l/min

Gewicht	1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN	1,4 m/s ²
Schuurzool-Ø	150 mm
Onbelast toerental	12000 min ⁻¹
Producttype	Excenterschuurmachine