



Haakse slijper met platte kop op accu, Type: 4933478438



Bestelgegevens

Bestelnummer	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige M18 FUEL™ haakse slijper met **platte kop** voor werken in kleine ruimtes.

- **Plat kopontwerp maakt werken in hoeken tot 42° mogelijk.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**
- **RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden.**
- **Herstartbeveiliging en kickbackstop voor een hoge gebruikersbescherming.**

Levering:

Zonder accu's en lader. Inclusief antivibratieh greep, beschermkap, stofbeschermrooster, spanset en HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Zachte aanloop	ja
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2,6 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm

Overbelastingsbeveiliging	ja
Fabrikantnummer	M18FSAGF125XB-OX
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Herstartblokkering	ja
Accuspanning	18 V
Kickbackstop	ja
Dodemansschakeling	nee
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale vibratie volgens EN	4,86 m/s ²
Producttype	Haakse slijper