



## Accuplaatschaar, Type: M18BMS20-0



### Bestelgegevens

Bestelnummer	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte accusleuf- / plaatschaar voor zuivere, niet-trekkende snedes in staal tot max. 2,0 mm.

- **360° draaibare snijkop met 12 vergrendelpunten – ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.**
- **Elektronische toerentalregeling.**
- **In-line design voor de beste controle.**

#### Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 – nr. 073840.

### Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Radius kleinst mogelijke curve	180 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	2,3 kg

Snedebreedte	5 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
maximaal snijvermogen in aluminium	3,2 mm
maximaal snijvermogen in staal	2 mm
Producttype	Plaatschaar