



Haakse slijper op accu, Type: 4933478437



Bestelgegevens

Bestelnummer	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte M18 FUEL™ haakse accuslijper met **regelbaar toerental**.

- **5 snelheidsniveaus voor de beste resultaten bij de bewerking van edelstaal en aluminium en bij roest- en verfverwijdering.**
- **RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming.**
- **Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar voor hoge gebruikersbescherming.**

Versie met **dodemansschakelaar** voor hoge veiligheid van de gebruiker.

Levering:

Zonder accu's en lader. Inclusief antivibratiegreep, beschermkap, stofbeschermer, spanset en HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Dodemansschakeling	ja
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximaal toerental	3500 - 8500 min ⁻¹
Gewicht	2,7 kg
Accutype	Lithium-ion

Aantal inbegrepen accu's	0
Zachte aanloop	ja
Fabrikantnummer	M18FSAGF125XPDB-OX
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Kickbackstop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	5,01 m/s ²
Accuspanning	18 V
Overbelastingsbeveiliging	ja
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja
Producttype	Haakse slijper