



Haakse slijper op accu, Type: 4933478436



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestelnummer | 077143 4933478436 |
| GTIN | 4058546346270 |
| Artikelklasse | 03L |

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte M18 FUEL™ haakse accuslijper met **regelbaar toerental**.

- **5 snelheidsniveaus voor de beste resultaten bij de bewerking van edelstaal en aluminium en bij roest- en verfverwijdering.**
- **RAPIDSTOP™ voor snel remmen van de schijf in minder dan 2 seconden voor een hoge gebruikersbescherming.**
- **Snelle verstelling van de beschermkap.**

Levering:

Zonder accu's en lader. Inclusief antivibratiegreep, beschermkap, stofbeschermer, spanset en HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------------|
| Herstartblokkering | ja |
| Kickbackstop | ja |
| Fabrikantnummer | M18FSAGV125XB-OX |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V |

| | |
|--|-------------------------------|
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V |
| Zachte aanloop | ja |
| Maximale vibratie volgens EN | 5,01 m/s ² |
| Maximaal toerental | 3500 - 8500 min ⁻¹ |
| Dodemansschakeling | nee |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Accutype | Lithium-ion |
| Maximale schijf-Ø | 125 mm |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Aantal inbegrepen accu's | 0 |
| Accuspanning | 18 V |
| Maximale doorslijpdiepte | 33 mm |
| Producttype | Haakse slijper |