



Haakse slijper GWS, Type: 14-125



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 1.400-W-motor en langere levensduur: Maximale productiviteit dankzij meer prestaties en betere robuustheid.

Uitstekende, ergonomische handgreep: Uitstekende ergonomie dankzij een versmalde handgreep.

KickBackControl, zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, trillingsdemping en toerentalkeuze.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Toerentalbereik	11500 min ⁻¹
Herstartblokkering	ja
Bijzonderheid	KickBack Control, zachte aanloop
Kickbackstop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Karton
Nominale spanning	230 V
Maximale schijf-Ø	125 mm

Fabrikantnummer	GWS 14-125
Draadaansluiting	M14
Netspanning	230 V
Gewicht	2,3 kg
Netfrequentie	50 Hz
Zachte aanloop	ja
Wattage	1400 W
Producttype	Haakse slijper