



Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPD2-6



Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPD2-6
GTIN	4058546029784
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
 - Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
 - Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
 - Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
 - Led-verlichting van het werkgebied.
 - Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
 - REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
- FUEL™ compacte accu-slagschroefmachine, lengte slechts 152 mm. 13-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand en klopboorstand.

Voordeel:

Compacte, accu dient als voet.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu's, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.

De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Technische beschrijving

Motortype	FUEL™
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Typisch gebruik	Strong
Accucapaciteit	6 Ah
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s ²
maximaal draaimoment	45 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Gewicht	1,5 kg
Fabrikantnummer	M12FPD-602X
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accuspanning	12 V
Maximaal toerental 2e versnelling	1550 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	15,7 m/s ²
Accutype	Lithium-ion
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
geschikt voor materiaal	hout

Producttype

Klopboorschroefmachine

Accessoires

Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12

073829 MB12

Acculader Type M1218FC

073840 M1218FC

Acculader Type M1218C

073840 M1218C