



Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDD2-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 en nr. 073840.

Technische beschrijving

Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal draaimoment hard	44 Nm
Gewicht	1,2 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloze motor
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Staal
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Fabrikantnummer	M12 FDD-202X
Accuspanning	12 V
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12

073814 MB12