



## Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader, Type: M12FDD2-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines

krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.

Robuust **metalen tandwielbehuizing** voor een lange levensduur.

**Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling.

Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

#### Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073815 en nr. 073840 e.v.

### Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard	37 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Gewicht	1,2 kg
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min <sup>-1</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Typisch gebruik	Strong
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	12V, 2 versnellingen
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu en lader

## Accessoires

Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC