



Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDD2-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 en nr. 073840.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Typisch gebruik	Strong
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Fabrikantnummer	M12FDD-402X
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Accuspanning	12 V
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Accutype	Lithium-ion
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Gewicht	1,4 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard	44 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC

Haakse schroefadapter Type OSD2

073920 OSD2