



Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 65/30 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------|
| Bestelnummer | 085754 2X2 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 04F |

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- **Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.**
- **Eenvoudige, intuïtieve software met wachtwoordbeveiliging en nieuw ontworpen parameterdisplay voor snel inzicht in elke programmaregel.**
- **Groot kleurenscherm van 4,3 inch.**
- **De nieuwste processortechnologie voor een soepele menunavigatie en een zeer korte opstarttijd (boottijd).**
- **1:1 voorbeeld van het markeerveld op het display.**
- **Behuizing van onbreekbare en glasvezelversterkte kunststof.**
- **Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.**
- **Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.**
- **Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.**
- **Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.**

Zeer handzaam, 100% mobiel **accu-handmarkeersysteem** met touch-bedieningspaneel en groot 4,3-inch-kleurendisplay.

- **Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo's en keurmerken, incl. CE-aanduiding).**
- **Incl. comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)**
- **Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo's.**
- **Beschikbaar in 15 talen.**

Markeerveld: 65 × 30 mm.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Zwaaihaak met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, **2 x 18V Li-ion-accu's**, lader.

Opmerking:

Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Nominale spanning | 18 V |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Accutype | Lithium-ion |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Letterhoogte | 1 - 10 mm |
| Accucapaciteit | 2 Ah |
| maximale markeerveldbreedte | 65 mm |
| maximale markeerveldhoogte | 30 mm |
| Producttype | Naaldmarkeerapparaat |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Markeernaald voor FlyMarker® Hoek van de markeernaaldpunt 90 graden | 085790 90 |
| Verwisselbare accu voor FlyMarker® mini 18V | 085764 |
| Lader voor 18 V-accu's | 085768 |