

**HM-hamerboor SDS-max '8X', Ø×totale lengte: 32X320mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789206 32X320
GTIN	4059952533285
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

Nieuwe generatie **EXPERT SDS-max '8X'** met gelaste volhardmetalen kop met 4 snijkanten. Snijkanten vormgegeven voor hoge boorcapaciteit, lange levensduur en geringe slijtage. Haken niet in gewapend beton.

Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.

Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf Ø 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Opmerking:

Boor van de generatie SDS-max-7 (met ingebedde hardmetalen snijkanten, gesoldeerd) in de gr. 35×520 – 52×520 onder nr. 789204.

Technische beschrijving

totale lengte	320 mm
Spiraallengte	200 mm
Ø	32 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopbooren
Schacht	SDS Max
Producttype	Steenboor

