

**ELTEN****Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 40
GTIN	4030839220344
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.  
Extra veters meegeleverd (grijs).

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Levering:**

Inclusief extra veters (grijs).

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

**Technische beschrijving**

Kleur	grijs
-------	-------

Materiaal voering	ademende voering van textiel
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Sluiting	Veter
antistatisch	ja
Materiaal loopzool	TPU-/PU
EU-schoenmaat	40
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
olie- en benzineresistente zool	ja
Bovenmateriaal	Rundleder
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Schoentype	Schoen, laag model
Energieopname bij de hiel	ja
Grip	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Veiligheidsklasse	S3
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen