

Frame type S610-M18-U, Diepte 1100 mm, Hoogte: 3500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991322 3500
GTIN	4058255104291
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frameprofielen met vakconstructieversteving. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers en 2 onderlegplaten 2 mm per frame.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18-U: nominale lengte + aantal staanders \times 86 mm.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, **poedercoating**.

Opmerking:

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN EN 15512:2020.

Technische beschrijving

Frameprofiel type	S610-M18-U
Toepassingsgebied	Palletstelling
Hoogte	3500 mm
Diepte	1100 mm
Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Staanderframe