

**Frame type S610-M18-U, Diepte 1100 mm, Hoogte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	991322 3000
GTIN	4058255104284
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frameprofielen met vakconstructieversteviging. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers en 2 onderlegplaten 2 mm per frame.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S610-M18-U: nominale lengte + aantal staanders × 86 mm.

**T.b.v.:**

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018.

**Kleur:**

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage. Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN EN 15512:2020.

**Technische beschrijving**

Frameprofiel type	S610-M18-U
Toepassingsgebied	Palletstelling
Hoogte	3000 mm
Diepte	1100 mm
Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Standerframe