

Frame type S625-A18, Diepte 1100 mm, Hoogte: 4500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991323 4500
GTIN	4004514287502
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frameprofielen met vakconstructieversteving. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers en 2 onderlegplaten 2 mm per frame.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

Voor staanderframes S625-A18 nominale lengte + aantal staanders × 110 mm.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, **poedercoating**.

Opmerking:

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN EN 15512:2020.

Technische beschrijving

Frameprofiel type	S625-A18
Diepte	1100 mm
Toepassingsgebied	Palletstelling
Hoogte	4500 mm
Productnaamattribuut	Diepte 1100 mm
Producttype	Standerframe