



Led-zaklamp met accu, Type: 130



Bestelgegevens

Bestelnummer	081362 130
GTIN	4062406942571
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Technische beschrijving

Brandduur	1 h
IP-klasse	IP 54
Totale lengte	118 - 130 mm
Lichtstroom	300 lm

Gewicht	70 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	0,9 Ah
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom stand 2	100 lm
Accu verwisselbaar	ja
Accuspanning	3,7 V
Zaklampfunctie	Focus
Accutype	Lithium-ion
Kop-Ø	26 mm
Lichtbundel boost	450 lm
Brandduur stand 2	2,5 h
Lichtbron	LED-lamp
CRI-waarde	>80
Brandduur boost	30 s
Producttype	Zaklamp

Accessoires

Reserve-accu 14500	081365 14500
--------------------	--------------