



Led-lichtpen met accu, Type: 120



Bestelgegevens

Bestelnummer	081360 120
GTIN	4062406942557
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Lichtbundel boost	130 lm
Brandduur boost	30 s
Accu verwisselbaar	ja
Kop-Ø	18 mm

Brandduur	1 h
Accucapaciteit	0,32 Ah
IP-klasse	IP 54
Brandduur stand 2	3 h
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	LED-lamp
Gewicht	29,5 g
Totale lengte	112 - 120 mm
Accuspanning	3,7 V
Lichtstroom	80 lm
Zaklampfunctie	Focus
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom stand 2	30 lm
CRI-waarde	>80
Producttype	Zaklamp

Accessoires

Reserve-accu 10440	081365 10440
--------------------	--------------