



## Led-lichtpen met accu, Type: 160



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081361 160
GTIN	4062406942564
Artikelklasse	02A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met praktische zakclip.

#### Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

### Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom stand 2	50 lm
Lichtbundel boost	250 lm
Brandduur	1 h
Aantal inbegrepen accu's	1

Totale lengte	154 - 161 mm
Accutype	Lithium-ion
Kop-Ø	18 mm
Accuspanning	3,7 V
Gewicht	41 g
Lichtstroom	150 lm
Accucapaciteit	0,6 Ah
Lichtbron	LED-lamp
IP-klasse	IP 54
Brandduur stand 2	3 h
Zaklampfunctie	Focus
Accu verwisselbaar	ja
CRI-waarde	>80
Brandduur boost	30 s
Producttype	Zaklamp

## Accessoires

Reserve-accu 10840	081365 10840
--------------------	--------------