

# AEG

## Accu-boorschroefmachine, Type: BS18C3BL4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### AEG – accu-boorschroefmachine

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
- Led-verlichting van het werkgebied.
- metaalboorhouder van 13 mm.
- 24-traps draaimomentinstelling.
- Zeer handzaam en licht.
- Metalen aandrijfbehuizing

#### Uitvoering promotietekst:

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

#### Levering:

Inclusief 2x 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD accu, lader, riemclip, transportkoffer.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073820 en nr. 073846 - nr. 073848 e.v.  
Bijbehorende laders en startersets vindt u onder nr. 073841 en 073844.

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Verpakking	Transportkoffer
Gewicht	5,88 kg
Motortype	Brushless
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in hout	65 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment hard	110 Nm
Accutype	Lithium-ion
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental 2e versnelling	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	BS18C3BL-402C
Energievoorziening	Accuvoeding
Accucapaciteit	4 Ah
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-snelspanboorhouder, met softgrip