

Mitutoyo

**Zwenktaster, kleine constructie, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,25/29mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchromde behuizing.

Zwenktasters met **lange tastarm. 1/100-aflezing.**

Behuizing zonder prismatische houders. Met omschakelpal voor verandering van meetrichting. Opspanschacht vastgeschroefd.

Mitutoyo – Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Voordeel:

- **Meetrichtingsschakelaar voor het eenvoudig veranderen van de meetrichting.**
- **Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.**

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Opmerking:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 – afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 14 µm, meetwaarde-omkeerbereik 4 µm.

Technische beschrijving

Meetwaarde-omkeerbereik f_u	4 µm
Meetkogel-Ø	2 mm
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	14 µm
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik in elke richting	0,25 mm
Lengte tastarm	33,3 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Serie	513
Meetkracht	0,3 N
Zwenkbereik	2×95 graden
Behuizing-Ø	29 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 µm
Norm	DIN 2270
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
Centreerhouder Type	436512
Vierkanthouder voor minitaster	436510