

Garant
VHM-frees, DLC, Ø DC: 12Mmm


Bestelgegevens

Bestelnummer	202515 12M
GTIN	4045197692597
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Extra scherpe snijkanten. Afmetingen overeenkomstig DIN6527.

Met **DLC-coating sp²** van de nieuwste generatie.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	12 mm
Voeding f _z voor kanten in aluminium kortspanend	0,09 mm
Aantal tanden Z	4
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,05 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	93 mm
Snijlengte L _c	36 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM

Norm	DIN 6527
Type	W
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,25 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	480 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	440 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	200 m/min	N
PE-HD	geschikt	160 m/min	N
PA 66	geschikt	200 m/min	N
PEEK	geschikt	150 m/min	N
PF 31	geschikt	130 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	180 m/min	N
POM GF25	geschikt	160 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	150 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	130 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	geschikt	300 m/min	N
Cu	geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt
Dienstverlening	
Schachtlijpen Type HB	129100 HB