

**ELTEN****Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 41****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092230 41
GTIN	4030839220351
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.  
Extra veters meegeleverd (grijs).

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Levering:**

Inclusief extra veters (grijs).

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

**Technische beschrijving**

geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
--	----

antistatisch	ja
Veiligheidsklasse	S3
olie- en benzineresistente zool	ja
Schoentype	Schoen, laag model
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Grip	ja
Bovenmateriaal	Rundleder
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Materiaal loopzool	TPU-/PU
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	41
Energieopname bij de hiel	ja
Sluiting	Veter
Doorloopzekerheid	Textiel
Kleur	grijs
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen