

Garant
GARANT Diabolo VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 14mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	207342 14
GTIN	4045197599858
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
GARANT Diabolo:

Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.

 Tolerantie: radiuscontour = $\pm 0,005$ mm.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	14 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC	0,085 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 65 HRC	0,085 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	75 mm
Snijlengte L _c	18 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	7 mm
Serie	Diabolo
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetriching	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	rood
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 50 HRC	geschikt	190 m/min	H
Staal < 55 HRC	geschikt	170 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	150 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	110 m/min	H
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		