



Warmtebeeldcamera, Type: 865S



Bestelgegevens

Bestelnummer	474040 865S
GTIN	4029547024771
Artikelklasse	47E

Omschrijving

Uitvoering:

Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit en de geringe temperatuurreolutie zijn ook zeer kleine temperatuurverschillen herkenbaar. Hierdoor kan een kwalitatieve en kwantitatieve temperatuuranalyse worden uitgevoerd. **Auto-Hot-Cold-Spot-herkenning. Scale Assist:** Hiermee stelt u automatisch een zinvolle schaal in om de gedetecteerde waarden te meten.

Toepassing:

Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

Levering:

Inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software (vrije download), handleiding voor ingebruikneming, beknopte handleiding en kalibratierapport en koffer.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Accuvoeding
Zichtveld	31×23 graden

minimale focusseerafstand	0,5 m
Detectorafmeting	320×240 px
Aantal inbegrepen accu's	1
Nauwkeurigheid	±2 °C of 2% van de meetwaarde
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Temperatuurbereik	-20 - 280 °C
Beeldherhalingsfrequentie	9 Hz
Thermische gevoeligheid	0,1 K
Displaymaat	3,5 inch
Producttype	Warmtebeeldcamera

Dienstverlening

KalibratieInfrarood-thermometer Type A	027600 A
--	----------