



## Warmtebeeldcamera, Type: 868S



### Bestelgegevens

Bestelnummer	474040 868S
GTIN	4029547024788
Artikelklasse	47E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Camera voor zichtbare weergave van infraroodstraling. Dankzij de uitstekende beeldkwaliteit en de geringe temperatuurreolutie zijn ook zeer kleine temperatuurverschillen herkenbaar. Hierdoor kan een kwalitatieve en kwantitatieve temperatuuranalyse worden uitgevoerd. **Auto-Hot-Cold-Spot-herkenning. Scale Assist:** Hiermee stelt u automatisch een zinvolle schaal in om de gedetecteerde waarden te meten. **Met geïntegreerde digitale 5-megapixel camera.** Het meetinstrument kan via Bluetooth en de **Testo Thermography App** met uw smartphone worden verbonden. Intuïtieve bediening in moderne tegeloptiek.

#### Toepassing:

Voor preventief onderhoud, om zowel mechanische als elektrische installaties of productieprocessen te bewaken. Bijzonder geschikt voor onderhoud, bouw, verwarmings- en installatietechniek en faciliteitsmanagement.

#### Levering:

Inclusief USB-kabel, netadapter, lithium-ion-accu, professionele software (vrije download), handleiding voor ingebruikneming, beknopte handleiding en kalibratierapport en koffer.

### Technische beschrijving

Nauwkeurigheid	±2 °C of 2% van de meetwaarde
Beeldherhalingsfrequentie	9 Hz
Energievoorziening	Accuvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
minimale focusseerafstand	0,5 m
Detectorafmeting	320×240 px
Thermische gevoeligheid	0,08 K
Aantal inbegrepen accu's	1
Zichtveld	31×23 graden
Temperatuurbereik	-30 - 650 °C
Displaymaat	3,5 inch
Producttype	Warmtebeeldcamera

## Dienstverlening

KalibratieInfrarood-thermometer Type A	027600 A
--	----------