

**Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.  
Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken.

**Technische beschrijving**

Maximale afwijking	4 µm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
Spoed van de spindel	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
IP-klasse	IP 54

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetbereik	0 - 25 mm
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------