



## Digitale beugelschroefmaatset, Meetbereik: 0-100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Artikelklasse	42B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Beugelschroefmaten nr. 421492 met bijbehorende instelkalibers.

### Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	0 - 100 mm
Aantal inbegrepen batterijen	4
IP-klasse	IP 54
Aantal instelkalibers	3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020440 0-100

## Accessoires

Digitale beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm	421492 0-25
Digitale beugelschroefmaat Meetbereik 25-50 mm	421492 25-50
Digitale beugelschroefmaat Meetbereik 50-75 mm	421492 50-75
Digitale beugelschroefmaat Meetbereik 75-100 mm	421492 75-100
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357