



Digitale beugelschroefmaat met smaller toelopende meetvlakken, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 421721 0-25 |
| GTIN | 4062406063238 |
| Artikelklasse | 42B |

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing. Roterende meetspindel, HM-uitgeruste meetvlakken

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Batterijtype | Knoopcel |
| Maximale afwijking | 4 μ m |
| Aflezing | 0,00005 inch |
| IP-klasse | IP 54 |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| Kalibratie | B1 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Norm | DIN 863 |
| Meettechniek | Digitaal |
| Verpakking | stevige box |
| Aflezingsomschakelaar | mm / inch |
| Meettrommelindeling | 1/50 |
| Producttype | Beugelschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkkS-kalibratie Beugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm | 022010 100 |
| Kalibratie Beugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm | 022000 25 |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 | 081560 357 |
|---|------------|